



Bonzer® Roue dentée 25 mm



Pour Bonzer® Classic R et EZ20

DARIDORASERO



Bonzer® Roue dentée 25 mm

Pièce détachée d'origine · groupe de coupe · SKU dariosero 0120



Roue dentée de rechange d'origine Bonzer® de 25 mm pour ouvre-boîtes professionnels Classic R et EZ20. Avec la lame, elle forme le groupe de coupe qui garantit une ouverture nette et efficace des boîtes.

1. Pièce détachée d'origine Bonzer®

Fabriquée par Mitchell & Cooper Ltd au Royaume-Uni : la même roue montée en usine, non un équivalent commercial.

2. Composant du groupe de coupe

Elle travaille en duo avec la lame : c'est la roue qui entraîne la boîte et détermine la fluidité de l'ouverture.

3. Pièce d'usure

À l'usage, lames et roues s'usent : le remplacement périodique rétablit les performances et l'efficacité de l'ouvre-boîtes.

4. Spécifique aux Classic R et EZ20

Le diamètre de 25 mm n'est pas interchangeable avec la roue de 40 mm montée sur EZ40, EZ60 et Titan.

SKU 0120

Diamètre	25 mm
Groupe	Groupe de coupe
Position sur la vue éclatée	5 · Roulette
Code fabricant	10070-01
Type	Pièce d'usure
Conditionnement	1 pièce
Origine	UK

Non interchangeable avec la roue de 40 mm des EZ40, EZ60 et Titan.

COMPATIBLE AVEC

Classic Junior · Classic Super · EZ20 Junior · EZ20 Super

Bonzer® Roue dentée 25 mm

Fiche technique

0120 · Roue dentée 25 mm

SKU dariorasero	0120
Code fabricant	10070-01
Position sur la vue éclatée	5 · Roulette
Diamètre nominal	25 mm
Groupe fonctionnel	Groupe de coupe
Matériau	Acier
Poids net	40 g
Type	Pièce d'usure
Lave-vaisselle	Oui
Origine	UK
Conditionnement	1 pièce

Roues et lames sont des pièces d'usure : le remplacement périodique préserve les performances d'origine.

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Fabriqué à Uckfield, Royaume-Uni

Compatibilité

					
	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Se monte	✓	✓			
Code fabricant	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02

Modèles compatibles

			
Classic Junior	Classic Super	EZ20 Junior	EZ20 Super
SKU 103	SKU 109	SKU EZ20J	SKU EZ20S


Remplacement de la roue

Bonzer® Can Opener Wall Guide — Montage de la roue



Séquence de remplacement

La tige métallique fournie avec la roue neuve est nécessaire




- 1 Manivelle en position de travail ; tige dans le logement arrière droit, tourner dans le sens antihoraire.
- 2 Retirer la manivelle, nettoyer l'arbre et sortir la roue de son logement.
- 3 Monter la roue neuve en orientant le marquage Bonzer® comme indiqué dans le guide.
- 4 Remettre la manivelle, tige dans le logement arrière gauche, tourner dans le sens horaire jusqu'au blocage.

*Tourner la manivelle dans le sens horaire : la rotation antihoraire peut desserrer le mécanisme.
Ne pas forcer le serrage final. Remplacer les roues ébréchées.*

Vue éclatée Bonzer®

Schéma générique valable pour tous les modèles



	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Ensemble manivelle	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Rondelle de collier	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collier	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Ressort	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Roulette	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Lame	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Tête de déverrouillage	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Vis de lame	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

L'ordre de montage est identique sur tous les modèles de la gamme ; le schéma représente l'EZ-20.

La position 5 est celle de la pièce décrite dans ce document.